

SUSZARKI LABORATORYJNE SUP



Suszarka laboratoryjna - SUP



Wypożyczenie standardowe:

- Grawitacyjny SUP...-G lub wymuszony obieg powietrza SUP...W,
- Wnętrze komory z blachy nierdzewnej,
- Półki z nierdzewnej blachy perforowanej (ilość zależy od zamówionego modelu),
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
- Kominki wentylacyjne,
- Regulator PID,
- Instrukcja w j. polskim.

Opcje dodatkowe:

- Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo,
- Obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- Pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym,
- Podwójne drzwi, wewnętrzne szklane, zewnętrzne z blachy,
- Podwójne drzwi, wewnętrzne szklane, zewnętrzne z oknem szklanym,
- Drzwi mocowane z lewej strony,
- Możliwość wyłączenia wentylatora (w suszarkach typ W),
- Regulacja obrotów wentylatora w zakresie od 20 do 80% (w suszarkach typ W),
- Możliwość zdefiniowania 2 programów,
- Możliwość zdefiniowania czasu pracy - do 144 godz.
- Możliwość zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA,

Funkcje standardowe:

- Regulator PID
- Nastawa temperatury co 0,1°C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C,
- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2°C (pomiar w osi środkowej komory),
- Możliwość zdefiniowania 1 programu,
- Możliwość pracy ciągłej,
- Wyświetlacz LED 2 x 4 cyfry,
- Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy.

- Możliwość wykorzystania wejścia binarnego START/STOP do sterowania funkcją czasową,
- Dostęp do parametrów konfiguracyjnych chronionych hasłem,
- Możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP,
- Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (dźwiękowego lub wizualnego),
- Nastawa temperatury do 300°C,
- Zamknięcie na klucz,
- Przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- Dodatkowe półki z blachy pełnej lub drutu,
- Ociekacz w podłodze do odprowadzenia nadmiaru wody.

Gwarancja: 24 miesiące

Dane techniczne:		SUP-18G	SUP-30G	SUP-65G	SUP-100G	SUP-140G	SUP-150G	SUP-200G
Pojemność użytkowa [l]		17	39	75	115	144	150	220
Zakres temperatury [°C]		+5 powyżej temp. otocz. do +250						
Typ obiegu powietrza		grawitacyjny						
Wymiary zewn. [mm]	szer.	430	590	590	780	590	950	780
	wys.	420	420	670	670	1150	670	1150
	gł.	495	495	495	495	495	495	495
Wymiary komory [mm]	szer.	200	360	360	550	360	720	550
	wys.	270	270	520	520	1000	520	1000
	gł.	400	400	400	400	400	400	400
Moc znamionowa [W]		800	1000	1500	2600	2200	2200	2800
Waga [kg]		23	34	44	56	78	78	88
Ilość półek standard/max		1/4	1/4	2/8	2/8	3/16	2/8	3/16
Max udźwig półki		15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg

Dane techniczne:		SUP-18W	SUP-30W	SUP-65W	SUP-100W	SUP-140W	SUP-150W	SUP-200W
Pojemność użytkowa [l]		17	39	75	115	144	150	220
Zakres temperatury [°C]		+5 powyżej temp. otocz. do +250						
Typ obiegu powietrza		wymuszony						
Wymiary zewn. [mm]	szer.	430	590	590	780	590	950	780
	wys.	420	420	670	670	1150	670	1150
	gł.	535	535	535	535	535	535	535
Wymiary komory [mm]	szer.	200	360	360	550	360	720	550
	wys.	270	270	520	520	1000	520	1000
	gł.	400	400	400	400	400	400	400
Moc znamionowa [W]		900	1000	1500	2100	2800	2600	2600
Waga [kg]		24	35	45	57	79	79	89
Ilość półek standard		1/4	1/4	2/8	2/8	3/16	2/8	3/16
Max udźwig półki		15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych.